

**CCGT 030102, Typ: PR1725**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	PR1725
Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Lamač triesok	MP-CF
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	100 - 150 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min

Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie