


**CCGT 030101, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	100 - 150 m/min
Lamač triesok	MP-CF
Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,02 - 0,1 mm/ot,
Typ	PR1725
Hĺbka rezu $a_p$	0,03 - 0,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,1 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie