

Garant**Mechanický merací statív (s magnetickým podstavcom), Vykladanie: 290mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441600 290
GTIN	4062406735142
Trieda položky	41D

Popis

Prevedenie:

Mechanický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnou otočnou hlavou. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø cca 45 mm, resp. cca 55 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Uchytenie číselníkového odchýlkomera na kĺbovom ramene sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou. Pripojovací závit pre magnetický podstavec M8, pripojovací závit kĺbové rameno hore M6.

Stojan vrátane magnetického podstavca a **ergonomického otočného spínača**. Vysokovýkonný feritový magnet s brúsenými kontaktnými plochami na zadnej strane a brúseným hranolom na spodnej strane pre montáž na hriadele a valcové telesá. **Plastové zapuzdrenie** magnetického podstavca so zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izoláciou.

Rozsah balenia:

Merací statív vrátane magnetického podstavca č. 440620 veľ. 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Držiak meracieho statívu č. 442100 a 442104.

Technický opis

Prilnavosť	1000 N
Vykladanie	290 mm
Dĺžka Kľbové rameno L ₂	110 mm
Pripojovací závit	M8
Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Dĺžka Kľbové rameno L ₁	130 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Magnetický podstavec Typ 1	440620 1
----------------------------	----------