


Garant**CC.T 09T304, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AF
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Tolerancia	G
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,05 - 0,5 mm

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Typ	HU7315-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie