

**Garant****TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207028 16
GTIN	4045197596703
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:**

S dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Konstrukčné dĺžky podobné **DIN 6527**.

**Technický opis**

Počet zubov Z	2
Ø vôle $D_1$	15 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,15 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	92 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka britov $L_c$	30 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Polomer R	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	170	N
Hliník > 10 % si	vhodný	130	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	140	N
PA 66	vhodný	180	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	120	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	140	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

### Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB