

Garant**DC.T 070204, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerancia	G
Rezný materiál	HM
Typ	HU7315-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Lamač triesok	AF
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie