



Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: E



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318000 E
GTIN	2050002064584
Trieda položky	36A

Popis

Použitie:

Hlavu ocelového držiaka s čelne brúsenou základnou plochou položte a pripevnite na čo najrovnejšiu podperu. Na to musí byť najprv zodpovedajúco vnútorne vysústružený otvor strediacej podložky. Na vyrovnanie sa použije pevne upnutý držiak na vyvrtávacie tyče a vyvrtávacia tyč, ktoré sú vyrovnané šikmo k lícnej doske. Následne nastavte ručičku na nulový bod krycieho kotúča a pevne utiahnite upínaciu skrutku. Pre presné sústruženie alebo ťažké hrubovacie rezy je výhodné zaistiť pero 2 kolíkmi. Otvory sú k dispozícii.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páky excentra pre č. 318000, 1 upínacieho kľúča pre č. 318100; 318200.

Technický opis

maximálny výkon pohonu pre sústruh	5 kW
Výška	66 mm
Ø otvoru hlavy	20 mm
maximálne vykladanie A	69 mm
Typ	E
Ø otvoru centrovacej platne	10 mm

maximálna šírka saní SB	120 mm
Šírka	137 mm
maximálna výška sústružníckeho noža h	25 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče Typ E	318200 E
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ E25/100	318100 E25/100
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ E20/100	318100 E20/100