

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7415-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálne

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	TIM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie