


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7415-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Hlavné použitie	S
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	TIS

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie