

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7415-1
Lamač triesok	TIM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	S

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička

SNMG 120408

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie