

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7415-1
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIS
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie