

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7415-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Lamač triesok	TIM
Hlavné použitie	S

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie