


Garant**WNMG 060408, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	TIM
Typ	HB7415-1
Tolerancia	M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie