

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie