

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	TIS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie