


**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Typ	HB7415-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	TIM
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	S

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie