


**Garant****SCMT 09T304, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	TIS
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie