

**Garant****VC.T 160402, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	S

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie