


Garant**CNMG 120408, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HU7305-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120408
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	N

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	AM1
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie