

Garant**DNMG 150608, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Typ	HU7305-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	AM1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Hlavné použitie	N
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie