


Garant**WNMG 080408, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	N
Tolerancia	M
Lamač triesok	AM1
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Typ	HU7305-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie