


Garant**WNMG 060408, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	AM1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Typ	HU7305-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie