


Garant**TNMG 160408, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Typ	HU7305-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm

Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie