


Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie