

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VG
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie