


Garant**CNMG 120412, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min

Uhlový Polomer	1,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie