

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	VS
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie