

Garant**Strojný závitník 6G, vaporizovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135600 M20
GTIN	4045197077158
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Trieda tolerancie ISO 3/6G** = s naddimenzovaním cca 0,02 – 0,04 mm. **HSS-E****Použitie:**Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	2,5 mm
Ø závit	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	40 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M20
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		