


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie