

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie