

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135750 M20
GTIN	4045197077509
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:
Stabilné vyhotovenie s 15° pravotočivou špirálou.

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	20 mm
Stúpanie závitov	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	40 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M20
Povrchová úprava	nitridovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		