

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Typ	HB7130-2

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie