

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260140 HB7130-2
GTIN	4062406750145
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie