

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260142 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750152 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Tolerancia | M |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Lamač triesok | VM |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Typ | HB7130-2 |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Hlavné použitie | M |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 240 m/min |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |