

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie