

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	3
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie