


Garant**SC.T 120404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie