

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110302
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie