

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Uhlový Polomer	0,4 mm

Typ	HB7130-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie