

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie