

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie