

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Typ	HB7130-2

Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie