

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 20X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130470 20X1
GTIN	4045197067142
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**
Závit vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	19 mm
Ø závit	20 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hĺbka závit	40 mm
Druh závit	MF

Veľkosť závitú	M20×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

