

HOLEX**Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130650 G1
GTIN	4045197067807
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Ø závitu	33,25 mm
Chodov na palec	11
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	25 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Hĺbka závitu	66,5 mm

Veľkosť závitú	G1
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitú	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	DIN 5157
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

