

**Garant****VC.T 160408, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Trieda položky	21G

## Technický opis

Tolerancia	G
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF
Typ	HU7315-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160408
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie