

**Garant****Ručné závitníky sada, bez povlaku, BSW: W7/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

**Na Whitworthov závit** podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

**Technický opis**

Ø závit	22,23 mm
Ø otvoru pod závit	19,25 mm
Stúpanie závitov	2,822 mm
Chodov na palec	9
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závit	44,46 mm
Veľkosť závit	W7/8

Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	BSW
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 351
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

