

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131100 M2,5
GTIN	4045197068422
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Silný lámač triesok.**

**Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok. **Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.

Veľ. M2,3 a M2,6 so starým profilom DIN.

**Popis:**

Mazacia drážka  
Vodiaci závit  
Nábeh  
Lámač triesok

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Stúpanie závitov	0,45 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závit	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,5 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2,5
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		