

Garant**Držiak nástrojov s račňou, celooceľový, Celková dĺžka: 117mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148701 117
GTIN	4062406754655
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:

S dvojčelustovým skľučovadlom na upnutie štvorhranných stopiek. Posuvná priečna rukoväť s drážkami v strede a na oboch koncoch, aby zapadla aretačná guľa. Držiak s plášťom z nehrdzavejúcej ocele. Račňu je možné prepnúť na ľavý/pravý chod alebo na pevno. Celá konštrukcia z ocele pre vysoké zaťaženie krútiacim momentom. Upínacie čeluste frézované a kalené pre vysokú tuhosť a optimálnu tvrdosť povrchu. Ťažké vyhotovenie pre závitníky do M20. So šesťhrannom na strane hlavy s veľkosťou kľúča 22 mm.

Použitie:

Vhodný na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

Upozornenie:

Rozmery štvorhranov ostatných rozmerov závitníkov a výstružníkov nájdete v tabuľkách príslušných produktových skupín.

Technický opis

Rozsah upínania <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Celková dĺžka	110 mm
pre ručný závitník DIN 352	M13 – M20
Náhradné čeluste č. 148712 veľk.	117
Materiál	celooceľový
Druh produktu	Držiak nástrojov

