




## Nabíjačka, Typ: C-MULTI



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Mikrokontrolérom riadené nabíjacie a ošetrovacie stanice pre akumulátorové články s **monitorovaním jednotlivých šácht** a detekciou defektov akumulátora. Zobrazenie stavu nabíjacej šachty, automatické odpojenie po ukončení nabíjania, ochrana proti nadmernému nabitíu a **udržiavacie nabíjanie**. Vstupné napätie 100 – 240 V. S inteligentnou technológiou nabíjania „PERFECT 7“ (rýchly test kapacity, šetrné prednabíjanie, analýza akumulátora, rýchle nabíjanie, vypnutie IQ, dobíjanie, udržiavacie nabíjanie) a 3-farebným LED displejom na zobrazenie stavu článkov.

#### Použitie:

**Nabíjacie miesta akumulátora NiMH:** 1 – 4 × Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D a 1 × 9 V blok.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Dĺžka	151,8 mm
maximálny nabíjací prúd	0,8 A
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výška	149,6 mm

Menovité napätie	100 - 240 V
Šírka	47 mm
Maximálny počet nabíjajúcich miest	5
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Nabíjačka