

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie